

Spazzolini in fibra con **microgranuli abrasivi**, per la lucidatura di superfici senza l'ausilio di paste, **4 grane diverse colorate per l'identificazione**, elevata flessibilità ed elasticità consentono la rifinitura dove altri strumenti non potrebbero.

Sul mandrino si possono montare più spazzolini per avere lo spessore desiderato.


Usi: spazi interdentali di Compositi, protesi in resina e metalli preziosi.

Confezioni:

Scatoletta : 10 pz

Set: Cf 16 Spazzolini UPH (4 pz per tipo) + 4 mandrini



Grana	● Grossa	● Media	● Fine	● Ultra Fine
Diam Ø 1/10 mm / h mm	190 / 0.08	190 / 0.08	190 / 0.08	190 / 0.08
CODICE:	UPH 1	UPH 2	UPH 3	UPH 4
	Rifinitura	Rifinitura - Lucidatura	Lucidatura-Brillantatura	Brillantatura
				
Sistema di montaggio : Montare i dischi in modo tale da farli ruotare come mostrato in figura				

UP H SET


Cf 16 Spazzolini UPH
(4 pz per tipo)



**Per la pulitura –
lucidatura delle aree
occlusali ed
interrossimali**

Metalli

Rpm: 3/5000 max
Cf: 3 pz




Grana	● Super Grossa	● Media
Diam Ø 1/10 mm / h mm	210 / 3	210 / 3
CODICE:	UP 217	UP 227
Iso 653 104 543	532 210	512 210
Usi	Prepulitura di tutti i metalli	Pulitura finale dei metalli

**Per la pulitura –
lucidatura delle aree
occlusali ed
interrossimali**

Ceramica e compositi


Rpm: 3/5000 max
Cf: 3 pz



Grana	● Grossa	● Fine	● Super Fine
Diam Ø 1/10 mm / h mm	210 / 3	210 / 3	210 / 3
CODICE:	UP 237	UP 247	UP 257
Iso 653 104 543	522 210	502 210	492 210
Usi	Pre-pulitura di elementi in ceramica	Pulitura finale di elementi in ceramica - prepulitura dei compositi	Pulitura finale dei compositi e acrilici

**Per la pulitura –
lucidatura delle aree
occlusali ed
interrossimali**


Rpm: 3/5000 max
Cf: 12 pz



Tipo	Fili di cotone	Pelo di capra		Setola Nera	Setola di pony	
Diam Ø 1/10 mm	210	210	170	210	210	170
CODICE:	UP 373	UP 310	UP 310/17	UP 306	UP 350	UP350/17

**Per la pulitura –
lucidatura delle aree
occlusali ed
interrossimali**

Rpm: 3/5000 max
Cf: 12 pz



Tipo	Scotch brite	Pelo di camoscio
Diam Ø 1/10 mm	240	210
CODICE:	UP 400 (Grana Media) UP 400 G (Grana Grossa) UP 400 P (Grana M.Fine -Grigio) UP 400 PF (Grana Fine - Bianco)	UP 500

**Per la pulitura –
lucidatura delle aree
occlusali ed
interrossimali**

Rpm: 3/5000 max
Cf: 12 pz



Tipo	Feltro
Diam Ø 1/10 mm / h mm	210
CODICE:	UP 700

Spazzole

Per pulitura e lucidatura



Rpm: 3/5000 max
Cf: 10 pz

Tipo	Pelo di capra, Centro plastica	Setola nera, Centro plastica	Fili di cotone
Diam Ø mm	50	48	50
CODICE:	UP 300	UP 305	UP 372


Per pulitura e lucidatura



Rpm: 3/5000 max
Cf: 10 pz

Tipo	Setola Bianca Centro plastica
Diam Ø mm	48
CODICE:	UP 332

Per pulitura e lucidatura




Rpm: 3/5000 max

Tipo	Setola nera 4 ranghi	Setola Bianca 4 ranghi
Diam Ø mm	80	80
CODICE:	UP 360 Ranghi convergenti Centro Plastica	UP 3400 Ranghi convergenti Centro Legno
	UP 362 Ranghi paralleli Centro Plastica	UP 3410 Ranghi paralleli Centro Legno

Spazzole

Per pulitura e lucidatura



Rpm: 3/5000 max

Tipo	Pelo di camoscio sfrangiata	Pelo di capra
Diam Ø mm	90	90
CODICE:	UP 504 Sfrangiata UP 504P Non Sfrangiata	UP 301


Per pulitura e lucidatura



Rpm: 3/5000 max

Tipo	Fili di cotone	Cotone
Diam Ø mm	80	80 x 25 Spess.
CODICE:	UP 374	UP 370

Per pulitura e lucidatura



Rpm: 3/5000 max

Tipo	Spazzola di Tela	
Diam Ø mm	100	
CODICE:	UP29/100/12 Spessore 12 mm UP29/100/9 Spessore 9 mm	

UPB
Dischi Impregnati
Per la lucidatura di
Metalli,
Acrilici,
Porta-impronte
Individuali,
Resine Morbide.



Rpm: 3/5000 max

Grana	 Grossa	 Media	 Fine
Diam Ø 1/10 mm / h mm	220 / 3	220 / 3	220 / 3
CODICE: UPB...	509 G	509 M	509 F
Iso 019 900 372	521 220	511 220	501 220
Usi:	Metalli	Resine	Resine